

 Atlas Copco

## Pnevmatski vijačnik z ragljo, Tip: W2630



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji  $\emptyset$  cevi. Dvosmerni vijačniki z ragljo in regulacijo števila vrtljajev v kompaktni izvedbi. Ohišje iz kompozitnega materiala, ojačanega s steklenimi vlakni za dobro izolacijo pred mrazom. Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za 360° zasuk.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Delovni hrup	86 dB(A)
Maksimalni $\emptyset$ vijaka (8.8 – 12.9)	M14
Oznaka proizvajalca	W2630
Priporočena velikost cevi (notranji $\emptyset$ )	10 mm
Dolžina	307 mm
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Območje vrtilnega momenta	25 - 80 Nm

Največja poraba stisnjenega zraka	660 l/min
Maksimalno število vrtljajev	200 min <sup>-1</sup>
Masa	1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)