

**DYMO****Naprava za izdelavo napisov, Tip: LM360D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Razred artikla	08U

**Opis****Izvedba:**

**Robustne prenosne** naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljamim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z **Li-ionskim akumulatorjem**, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.

**Uporaba:**

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

**Obseg dobave:**

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

**Napotek:**

- **Možnost nastavitve različnih jezikov.**
- **Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.**

**Tehnični opis**

Primerna kasetna s trakom za pisanje	D1
Izvedba rezalca traku	ročna
Število oblik pisave	7
Maksimalna višina pisave	14,9 mm

Tip	LM360D
Število vrst pisave	7
Dolžina	150 mm
Število vrstic besedila	2
Število širin pisave	3
Število vidnih znakov na prikazovalniku	2×14
Omrežni adapter	vkjučno
Širina	197 mm
Barva pisave	črne barve
Izvedba tipkovnice	QWERTZ
Število razpoložljivih znakov/simbolov	221
Primerne širine traku za pisanje	6; 9; 12; 19 mm
Masa vključno z akumulatorjem	621 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Višina	71 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	Dymo 360D
Vrsta izdelka	Naprava za izdelavo napisov

## Pribor

Kaseta s trakom za napise 6 mm × 7 m, poliester Tip W	085530 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip Y	085520 Y
Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip T	085520 T
Kaseta s trakom za napise 24 mm × 7 m, poliester Tip Y	085560 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm × 7 m, poliester Tip R	085560 R
Kaseta s trakom za napise 19 mm × 7 m, poliester Tip W	085550 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip R	085520 R

Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip T	085550 T
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip W	085520 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×3,5 m, najlon Tip W	085516 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip R	085550 R
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip W	085560 W
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip W	085540 W
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip Y	085540 Y
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip Y	085550 Y