



Pnevmatski vijačnik z ragljo, Tip: W2621



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \varnothing cevi. Dvosmerni vijačniki z ragljo in regulacijo števila vrtljajev v kompaktni izvedbi. Ohišje iz kompozitnega materiala, ojačanega s steklenimi vlakni za dobro izolacijo pred mrazom. Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za 360° zasuk.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Masa	1,1 kg
Priporočena velikost cevi (notranji \varnothing)	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	170 min ⁻¹
Dolžina	271 mm
Delovni hrup	87 dB(A)
Maksimalni \varnothing vijaka (8.8 – 12.9)	M12

Območje vrtilnega momenta	5 - 68 Nm
Največja poraba stisnjenega zraka	600 l/min
Maksimalne vibracije v skladu z EN	15 m/s ²
Oznaka proizvajalca	W2621
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)