

DYMO**Naprava za izdelavo napisov, Tip: LM420P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z **Li-ionskim akumulatorjem**, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop. Tiskalnik vitke izvedbe z **ABC-tipkovnico** in velikim, 4-vrstičnim prikazovalnikom z osvetljenim ozadjem in predogledom tiskanja. USB vmesnik.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

Napotek:

- **Možnost nastavitve različnih jezikov.**
- **Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.**

Tehnični opis

Število vidnih znakov na prikazovalniku	4×30
Število vrstic besedila	1 – 4

Izvedba rezalca traku	ročna
Maksimalna višina pisave	14,9 mm
Širina	104 mm
Število razpoložljivih znakov/simbolov	325
Število širin pisave	8
Dolžina	215 mm
Primerna kasetna s trakom za pisanje	D1
Primerne širine traku za pisanje	6; 9; 12; 19 mm
Tip	LM420P
Omrežni adapter	vključno
Število vrst pisave	7
Barva pisave	črne barve
Število oblik pisave	12
Izvedba tipkovnice	ABC
Posebnosti	USB
Masa vključno z akumulatorjem	415 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Višina	57 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	420P
Vrsta izdelka	Naprava za izdelavo napisov

Pribor

Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip R	085520 R
Kaseta s trakom za napise 24 mm × 7 m, poliester Tip R	085560 R
Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip Y	085520 Y
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip Y	085540 Y

Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip T	085550 T
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip W	085560 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip Y	085550 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip Y	085560 Y
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip R	085550 R
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip T	085520 T
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip W	085520 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×3,5 m, najlon Tip W	085516 W
Kaseta s trakom za napise 6 mm × 7 m, poliester Tip W	085530 W
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip W	085540 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip W	085550 W