



Pnevmatski izklopilni vijačnik, Tip: S2426L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

- **Natančna, neobrabljiva izklopilna sklopka.**
- **Visoka točnost vrtilnega momenta.**

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej).

Brez olja – dodaten visokotlačni oljni mazalnik ni potreben.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	S2426L
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka	360 l/min
Delovni hrup	73 dB(A)
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M4
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Masa	0,9 kg

Območje vrtilnega momenta	1,2 - 2,6 Nm
Maksimalno število vrtljajev	1500 min ⁻¹
Izvedba	Palični
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Priključni navoj	BSP
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)