

 Atlas Copco

Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2112Q



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \emptyset cevi. Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištrole z zmogljivostjo vrtanja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpenjalno vrtalno glavo.

Obseg dobave:

Vklj. s **hitrovpenjalno vrtalno glavo**.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maksimalno število vrtljajev	0 - 5400 min^{-1}
Dolžina	211 mm
Masa	1 kg
Izhodna moč	350 W
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 10 mm

Oznaka proizvajalca	D2112Q
Največja poraba stisnjenega zraka	600 l/min
Delovni hrup	80 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj