

 Atlas Copco

Pnevmatski vijačnik, Tip: S2326



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi. Vsestransko uporabni vijačniki s 1/4-colsko hitroopenjalno glavo z notranjim 6-kotnikom za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej), s preklopom za **desni/levi tek**.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Delovni hrup	83 dB(A)
Oznaka proizvajalca	S2326
Območje vrtilnega momenta	do 4,5 Nm
Maksimalno število vrtljajev	2400 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	336 l/min
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	6,3 mm

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M6
Masa	0,8 kg
Dolžina	178 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)