



Pnevmatski izklopilni vijačnik, Tip: S2428L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079165 S2428L
GTIN	
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \emptyset cevi.

- **Natančna, neobrabljava izklopilna sklopka.**
- **Visoka točnost vrtilnega momenta.**

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej).

Brez olja – dodaten visokotlačni oljni mazalnik ni potreben. S sistemom Push-Start za pričetek vijačenja pri stiku z vijačno zvezo.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Oznaka proizvajalca	S2428L
Maksimalni \emptyset vijaka (8.8 – 12.9)	M5
Priporočena velikost cevi (notranji \emptyset)	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	700 min ⁻¹
Območje vrtilnega momenta	3,5 - 7 Nm

Delovni hrup	70 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	360 l/min
Izvedba	Palični
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Masa	1 kg
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)