

DYMO**Naprava za izdelavo napisov, Tip: LM500TS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z **Li-ionskim akumulatorjem**, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop. **Z barvnim zaslonom na dotik**, tudi za tiskanje grafik, črtnih kod in logotipov z ločljivostjo 300 dpi. Uporabniški profili za do 5 uporabnikov. **USB-vmesnik**.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo. Naprava za izdelavo napisov LabelManager 500TS, Li-ionski akumulatorski paket s polnilnikom akumulatorjev in USB-kablom.

Napotek:

- **Možnost nastavitve različnih jezikov.**
- **Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.**
- **Ni dobavljivo v vseh državah.**
- **Hitra dostava ni mogoča.**

Tehnični opis

Dolžina	190 mm
Barva pisave	črna
Število vrstic besedila	1 – 5
Primerne širine traku za pisanje	6; 9; 12; 19; 24 mm
Število vrst pisave	25
Izvedba tipkovnice	QWERTZ
Tip	LM500TS
Število razpoložljivih znakov/simbolov	325
Maksimalna višina pisave	22 mm
Število širin pisave	2
Širina	165 mm
Izvedba rezalca traku	avtomatsko
Primerna kasete s trakom za pisanje	D1
Omrežni adapter	vkjučno
Število oblik pisave	32
Posebnosti	USB/črtna koda
Masa vključno z akumulatorjem	800 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Višina	95 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	Dymo 500 TS
Vrsta izdelka	Naprava za izdelavo napisov

Pribor

Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip Y	085560 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip R	085560 R
Omrežni napajalnik za art. 085500	085570

Kaseta s trakom za napise 24 mm x 7 m, poliester Tip W

085560 W