



Delovne hlače z oprsnikom Highline, skrilavec / črne barve, Konfekcijska velikost DE: 40



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091332 40 |
| GTIN | 4030913068589 |
| Razred artikla | 06I |

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline**, iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

Delovne hlače z oprsnikom, z nastavljivim pasom.

- **Žep na oprsniku s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Varnostne zaponke na naramnicah.**

Opis:

- **Dva všita prednja žepa.**
- **Gumijast trak v pasu.**
- **Razporek z zadrgo.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter.**
- **Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Žep za mobilni telefon.**
- **Dva prišita žepa v predelu kolen z barvnimi aplikacijami.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovne hlače z oprsnikom v kombinaciji barv **modra/mornarsko modra** pod art. 091331.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Žep za mobilni telefon | da |
| Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem | da |
| Varnostne zaponke na naramnicah | Varnostne zaponke na naramnicah |
| Velikost FR | 36 |
| Število kolenskih žepov | 2 |
| Število stranskih žepov | 2 |
| Število stegenskih žepov | 1 |
| Zapiranje hlač | Zadruga |
| Material | Bombaž, poliester |
| Število žepov za zložljivi meter | 2 |
| Žep na oprsniku | s samopritrdilnim poklopcem |
| Stranski žepi | všit |
| Zaključek hlačnice | raven, odprt |
| Konfekcijska velikost DE | 40 |
| Serija | Highline |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil |
| Spol | moški |
| Sestava tkanine | 35% bombaž |
| Sestava tkanine | 65 % poliester |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m ² |
| Standard za oblačila | UV-standard 801 |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo |
| Beljenje | brez beljenja |
| Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom |

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki | vroče, do največ 200 °C |
| Barva | skrilavec / črne barve |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |

Pribor

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Podloga za kolena Standard1 par Tip KNEE | 091802 KNEE |
|------------------------------------------|-------------|