

 Atlas Copco

## Pnevmatski vijačnik, Tip: S2305



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji  $\emptyset$  cevi. Vsestransko uporabni vijačniki s 1/4-colsko hitrovpensjalno glavo z notranjim 6-kotnikom za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej), s preklopom za **desni/levi tek**.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	336 l/min
Delovni hrup	83 dB(A)
Oznaka proizvajalca	S2305
Priporočena velikost cevi (notranji $\emptyset$ )	6,3 mm
Območje vrtilnega momenta	do 12 Nm
Maksimalno število vrtljajev	750 min <sup>-1</sup>

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M8
Masa	0,9 kg
Dolžina	198 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)