



Pnevmatski izklopilni vijačnik, Tip: S2450P



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji \emptyset cevi.

- **Natančna, neobrabljiva izklopilna sklopka.**
- **Visoka točnost vrtilnega momenta.**

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej).

Brez olja – dodaten visokotlačni oljni mazalnik ni potreben.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Priporočena velikost cevi (notranji \emptyset)	10 mm
Oznaka proizvajalca	S2450P
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Največja poraba stisnjenega zraka	360 l/min
Območje vrtilnega momenta	2,4 - 5 Nm
Izvedba	Pištola

Masa	1,1 kg
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M5
Delovni hrup	78 dB(A)
Maksimalno število vrtljajev	1100 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)