



## Delovne hlače z oprsnikom Highline, skrilavec / črne barve, Konfekcijska velikost DE: 51



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091332 51
GTIN	4030913888378
Razred artikla	06I

### Opis

#### Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline**, iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

**Delovne hlače z oprsnikom**, z nastavljivim pasom.

- **Žep na oprsniku s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Varnostne zaponke na naramnicah.**

#### Opis:

- **Dva všita prednja žepa.**
- **Gumijast trak v pasu.**
- **Razporek z zadrgo.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter.**
- **Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Žep za mobilni telefon.**
- **Dva prišita žepa v predelu kolen z barvnimi aplikacijami.**

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

**Delovne hlače z oprsnikom** v kombinaciji barv **modra/mornarsko modra** pod art. 091331.

## Tehnični opis

Velikost FR	47
Število kolenskih žepov	2
Konfekcijska velikost DE	51
Žep za mobilni telefon	da
Število stegenskih žepov	1
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Zapiranje hlač	Zadrga
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem	da
Stranski žepi	všit
Število stranskih žepov	2
Material	Bombaž, poliester
Žep na oprsniku	s samopritrdilnim poklopcem
Število žepov za zložljivi meter	2
Varnostne zaponke na naramnicah	Varnostne zaponke na naramnicah
Serija	Highline
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol	moški
Sestava tkanine	35% bombaž
Sestava tkanine	65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	UV-standard 801
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom

Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	vroče, do največ 200 °C
Barva	skrilavec / črne barve
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom

---

## Pribor

Podloga za kolena Standard1 par Tip KNEE	091802 KNEE
--	-------------