

DYMO**Naprava za izdelavo napisov, Tip: 4200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085500 4200
GTIN	3501170955970
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z **Li-ionskim akumulatorjem**, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop. **Robustni industrijski tiskalnik etiket** za hitro in enostavno označevanje kablov, stikalnih polj, regalov itd. **Tipke za neposredni dostop** do pogosto uporabljenih elektrotehničnih znakov.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo. **Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

Napotek:

- **Možnost nastavitve različnih jezikov.**
- **Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.**

Tehnični opis

Omrežni adapter	Pribor
Izvedba tipkovnice	QWERTZ
Primerna kasetna s trakom za pisanje	RHINO
Širina	127 mm
Dolžina	181 mm
Barva pisave	črna
Število vrst pisave	7
Maksimalna višina pisave	13 mm
Število širin pisave	2
Izvedba rezalca traku	ročna
Tip	Rhino 4200
Primerne širine traku za pisanje	6; 9; 12; 19 mm
Število oblik pisave	5
Število vidnih znakov na prikazovalniku	11
Število vrstic besedila	1 – 4
Število razpoložljivih znakov/simbolov	50
Posebnosti	Pomnilnik za etikete
Masa vključno z akumulatorjem	770 g
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Višina	62 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	Rhino 4200
Vrsta izdelka	Naprava za izdelavo napisov

Pribor

Kaseta s trakom za napise 12 mm×3,5 m, najlon Tip W	085515 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm×5,5 m, vinil Tip W	085517 W

Omrežni napajalnik za art. 085500

085570