

**Garant****Regalna omara brez vrat, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	945009 2000
GTIN	4062406331993
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Regalna omara 30×11G. Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

**Lakiranje:**

Telo svetlo sivo RAL 7035.

**Napotek:**

Police za regalne omare GridLine najdete pod art. 944061, 944065.  
skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Širina v G	30
Masa	45 kg
Širina	750 mm
Prednje stranice omare	odprta
Višina	2000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne

Globina v G	11
Uporabna višina	1845 mm
Globina	275 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara