

Garant**Regalna omara brez vrat, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	945009 1000
GTIN	4062406331986
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Regalna omara 30×11G. Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035.

Napotek:

Police za regalne omare GridLine najdete pod art. 944061, 944065.
skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	30
Širina	750 mm
Globina v G	11
Višina	1000 mm
Prednje stranice omare	odprta
Masa	39 kg

Globina	275 mm
Uporabna višina	845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	ne
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara