



## VDE-garnitura speedE® II, garnitura 1, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667268 1
GTIN	4010995443184
Razred artikla	60N

### Opis

#### Izvedba:

Hitrejše delo z elektronskim vijačenjem z 2 stopnjama zmogljivosti: 0,4 Nm in 1,0 Nm. To omogoča številne nove načine uporabe. Obe stopnji zmogljivosti imata integrirano funkcijo zaščite materiala, ki izklopi vijačno funkcijo, ko je dosežen zatezni moment 0,4 Nm oz. 1,0 Nm. Možnost nadaljnega zatezanja brez preprijemanja z elektronsko ragljo. Uporabnikova ročna sila določa največji zatezni moment. Integriran LED-obroč med vijačenjem skrbi za optimalno osvetljenost vijaka. Držala in stebila, **v celoti izolirana za napetost do 1000 V** v skladu z **DIN EN 6000/VDE 0682-201**.

#### Obseg dobave:

E-izvijač, ročaj speedE® II  
 1× slimBit SL 0,6×3,5; dolžina stebila: 75 mm.  
 1× PowerBit SL/PZ2; dolžina stebila: 75 mm.  
 USB-polnilnik akumulatorjev (brez mrežnega adapterja).  
 2 polnilna li-ionska akumulatorja.  
 V stabilni škatli iz umetne mase L-BOXX® Mini

### Tehnični opis

Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Shranjevanje v	Škatla iz umetne mase

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni zatezni moment	1 Nm
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Število delov	7
Število vključenih akumulatorjev	2
Zamenljiv akumulator	da
Napetost akumulatorja	4,2 V
Kapaciteta akumulatorja	1,5 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Izvijač