



## Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: 71150864



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z **motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta**. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko roko vanje zahvaljujoč mehki podlogi.

- **3/4-colsko vpenjalo za 4-kotnik.**
- **Maks. vrtilni moment 1.050 Nm.**
- **Z vmesnikom MultiVolt.**

#### Obseg dobave:

**Brez akumulatorske baterije in polnilnika**, vključno z L-BOXX. **Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev**, s transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851–073866.

### Tehnični opis

Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število vključenih akumulatorjev	0

Maksimalni vrtilni moment	1050 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni $\varnothing$ vijaka (8.8 – 12.9)	M27
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Število udarcev	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	ASCD 18-1000
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Masa	3 kg
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073835 FE12
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073837 FE12