



Rezkar za robove Ročno vodeno, Tip: KFH17-15R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Za izdelavo faznih ploskev in radijev na ploščatih materialih, pločevinah in posodah, notranjih in zunanjih robov, potekov kontur ter za zaokroževanje izvrtin.

Univerzalno uporaben rezkar za robove s tehnologijo Booster za optimalno pripravo zvarov in pripravo naslednjih prevlek. Neutrudljivo delo s FEIN **ErgoGrip**. Rezkar za robove do 15 mm Vklj. s **tehnologijo vzmetenja**: Vzmetno dušenje rotacijskih sil in s tem večja varnost pri delu zaradi dela z malo vibracijami.

Obseg dobave:

1 stroj (brez rezkalne glave, brez vodilnega valjčka, brez rezalnih obračalnih ploščic), 6 vpenjalnih vijakov, 1 bakrena pasta, 1 ključ za notranji 6-kotnik 5 mm, 1 izvijač Torx TX 15, 1 kovček za orodje iz umetne mase.

Napotek:

Potrebni pribor najdete v naši spletni trgovini od art. 078136 – 078138 naprej.

Tehnični opis

Masa	6,4 kg
Poraba moči	1700 W
Radij	3 mm
Oznaka proizvajalca	KFH 17-15 R
Dolžina kabla	4 m

Ø plošče	137 mm
Fazni kot	30 stopinj
Fazni kot	45 stopinj
Število vrtljajev v prostem teku	2300 - 7500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Pribor

Garnitura rezalnih obračalnih ploščic Tip 6430200401	078138 6430200401
Garnitura rezalnih obračalnih ploščic Tip 6430200601	078138 6430200601
Vodilni valjček Tip 6430300401	078136 6430300401
Garnitura vpenjalnih vijakovza rezkarje za robove Tip 3135007500	078139 3135007500
Vodilni valjček Tip 6430300201	078136 6430300201
Rezkar za robove Tip 6430100401	078137 6430100401