



## LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18TAL



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo. Gradbena luč nudi popolno 360-stopinjsko osvetlitev in je idealna rešitev tako za osvetlitev površin kot za dela nad glavo.

#### Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

#### Obseg dobave:

**Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

### Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	M18TAL-0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	2200 lm

Število vključenih akumulatorjev	15
Svetlobni tok, stopnja 2	1100 lm
Cona ATEX	brez
Napetost akumulatorja	18 V
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55