

Garant
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6GX, TiN, M: M8

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139190 M8
GTIN	4045197509376
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Tolerančni razred: ISO 3X/6GX = **nadmera 0,02–0,04 mm.**

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih.**

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Kakovost: ISO 3X 6GX

Korak navoja: 1,25 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 8 mm

4-kotno držalo □: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 7,45 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	5
Ø navoja	8 mm
Korak navoja	1,25 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Ø držala D _s	8 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm

Celotna dolžina L	90 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	7,45 mm
Kakovost	ISO 3X 6GX
Globine navoja	24 mm
Velikost navoja	M8
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja