

Garant GRIDLINE

**Omare za čistilna sredstva širina 40G s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/tip: 2000-1****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 987031 2000-1 |
| GTIN                  | 4062406338930 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Univerzalna omara za čistilna sredstva, naprave za čiščenje in oblačila. Možnost namestitve pocinkanih polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Nivelirni podstavek s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Nosilnost police 25 kg. Luknje 9×9 mm v 37 mm rastru na ohišju za razdelitev čistilnih sredstev so primerne za **pritrditev kavljev in držal Easyfix** (v skupini 95).

**Obseg dobave:**

Praktična razdelitev s 3 policami širine 20G. Dodatna polica širine 20G z letvijo s kavljji za oblačila (s 3 kavljji).

**Obseg dobave:**

Letev s kavljji za oblačila art. 940610: 1

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Omare za čistilna sredstva so združljive z vsemi omarami GridLine z globino 20G in jih je mogoče poljubno kombinirati z njimi. Dodatni pribor, kot so police in predali, najdete v skupini 94.

## Tehnični opis

|  |  |
|--|--|
| Širina   | 1000 mm  |
| Masa   | 84 kg  |
| Uporabna višina  | 1840 mm  |
| Višina   | 2000 mm  |
| Globina  | 500 mm   |
| Širina v G   | 40   |
| Globina v G  | 20   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 25 kg  |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 1000 kg  |
| Kot odpiranja vrat   | 250 stopinj  |
| Raster luknjastih sten Hoffmann  | 9×9 mm   |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka  | Omare za čistilna sredstva                                     |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Letev s kavljji za oblačila za širino omare/prekata v G 40 | 940610 40 |
|--|-----------|