

**List tračne žage za kovino 27 × 2750, Zob na colo: 6/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	173605 6/10
GTIN	4045197275783
Razred artikla	12S

Opis**Izvedba:**

HOLEX – list tračne žage za proizvodnjo z veliko zmogljivostjo rezanja.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

Variabilno ozobljenje 10° – univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

Normalno ozobljenje 0° – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

Normalno ozobljenje 10° – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Napotek:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Tehnični opis

Dolžina	2750 mm
Debelina	0,9 mm
Širina	27 mm

Ozobljenje	combi
Cepilni kot	0 stopinj
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino