

Garant**Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM z notranjim hlajenjem/
oblika C 6HX, TiN, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139187 M20
GTIN	4045197585752
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva s strani v utorih, kar zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo pri obdelavi skozi in zaprtih izvrtin.

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih**.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 2,5 mm

Celotna dolžina L: 140 mm

Ø držala D_s : 16 mm

4-kotno držalo □: 12 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 18,85 mm

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	8
Ø navoja	20 mm
Število rezil Z	8
Korak navoja	2,5 mm
Ø držala D_s	16 mm
4-kotno držalo □	12 mm

Celotna dolžina L	140 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	18,85 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	60 mm
Velikost navoja	M20
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja