



List tračne žage za kovino bi alfa cobalt, 15 m, Širina mm/zob na colo: 10/10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	172100 10/10
GTIN	4045197253712
Razred artikla	16F

Opis

Izvedba:

Normalno ozobje – enakomerna porazdelitev zob s **cepilnim kotom 0°** nevarjen, v zaprtem kolutu iz umetne mase.

bi alfa cobalt: Visokozmogljiv bimetalni žagin list z nosilnim trakom iz vzmetnega jekla z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67–69HRC). Izredno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak, zvitki po 15 m.

Uporaba:

Primerno predvsem za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm

Napotek:

- **Normalno ozobljenje 10°: vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Variabilno ozobljenje 0°: vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 0 stopinj

Ozobljenje: normal

Cepilni kot: 0 stopinj

Debelina: 0,9 mm

Tehnični opis

Debelina	0,9 mm
Cepilni kot	0 stopinj
Širina	10 mm
Ozobljenje	normal
Značilnost blagovnega imena	15 m
Dolžina	15 m
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	20 m/min	S
GG(G)	primerno	40 m/min	K
CuZn	primerno	60 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		

