

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M14****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 132640 M14 |
| GTIN | 4045197072382 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Vel. M1,7; M2,3; M2,6 s starim profilom DIN.

Z lupilnim rezom. Tolerančni razred: ISO 2 6H**Tehnični opis**

| | |
|---------------------------|----------|
| Število rezil Z | 4 |
| Ø navoja | 14 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 4 |
| Ø osnovne izvrtine | 12 mm |
| Korak navoja | 2 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Ø držala D _s | 11 mm |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| 4-kotno držalo □ | 9 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 42 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M14 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Prevleka | vaporizirani |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | B |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 6 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |