

LED-namizna svetilka, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	928653 12
GTIN	7612176079730
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Energetsko učinkovita LED-namizna svetilka iz aluminija s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Tipka na glavi svetilke omogoča 5-stopenjsko zatemnitev, s spominsko funkcijo. S stabilno nogo iz aluminija, \varnothing noge 180 mm. Barvna temperatura nevtralnno bela, 4.000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode.

Teh ni mogoče zamenjati.

Čas gorenja: 20.000 ur.

Maksimalna višina: 570 mm.

Maksimalna prevesna dolžina: 740 mm.

Tehnični opis

Barva svetlobe	nevtralnno bela
Višina telesa svetilke	22,5 mm
Število svetlečih diod	24
Poraba moči	12 W

Dolžina telesa svetilke	425 mm
Sijalke	LED-svetilka
Zamenljiva sijalka	ne
Širina telesa svetilke	46 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Prevesna dolžina nosilne roke	470 mm
Barvna temperatura	4000 K
Stikalo za vklop-izklop	da
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto