


**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302150 5
GTIN	4060576155210
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.

Z zarezi za hladilni kanal.**Uporaba:**

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).**
- **Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 20 mm.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	5 mm
Celotna dolžina L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 µm

Vrsta izdelka

Reducirna puša