

**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302150 6 |
| GTIN | 4060576155203 |
| Razred artikla | 33T |

Opis**Izvedba:**

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.

Z zarezami za hladilni kanal.**Uporaba:**

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s \varnothing vpenjanja 20 mm.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 52,5 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 20 mm |
| Natančnost krožnega teka sistema | 5 μm |

Vrsta izdelka

Reducirna puša