

**Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302165 3
GTIN	4060576159881
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Schunk GZB-S s tesnilom.

Tesnjenje hladilnega sredstva do 80 barov.

Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.

Zatesnjeno (gumijasti čepi).

Uporaba:

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Zunanji Ø	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 μm

Vrsta izdelka

Reducirna puša