



## Kombinirano ravno grezilo, Velikost/ $\varnothing$ grezila: 1/23mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	156730 1/23
GTIN	4033591012516
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

Spiralni utori omogočajo odlično odrezavanje in odvajanje odrezkov. **Enostavno naknadno brušenje.** Grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

#### Uporaba:

Z grezenjem vijakov po DIN, ali **z ustrezno kombinacijo grezila in čepa je možno izdelati stopničaste izvrtine oz. grezenje tudi izven standarda.**

#### Napotek:

Ravna grezila po ponudbi dobavljiva tudi v HSS z opsijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.

### Tehnični opis

Število rezil Z	3
$\varnothing$ grezenja	23 mm
Dolžina rezila	22 mm
$\varnothing$ držala	14 mm
Kot grezila	180 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Rezalni vložek za grezenje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	40 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	5 m/min	M
mokro maks.	primerno		