

**Garant****Adapter za hitro menjavo, rezkar z navojem za notranjo matico ER 32, Navoj M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319781 M16
GTIN	4062406343743
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- **Dvodielna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.**
- **Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.**

**Prednosti:**

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanim orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

**Uporaba:**

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 3$

Zunanji  $\varnothing$  D: 45 mm

Previsna dolžina A: 12,5 mm

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	12,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3
Zunanji Ø D	45 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter