

**Kombinirano ravno grezilo, Velikost/Ø grezila: 1/18,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 156730 1/18,5 |
| GTIN | 4033591012424 |
| Razred artikla | 16C |

Opis**Izvedba:**

Spiralni utori omogočajo odlično odrezavanje in odvajanje odrezkov. **Enostavno naknadno brušenje.** Grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

Uporaba:

Z grezenjem vijakov po DIN, ali **z ustrezno kombinacijo grezila in čepa je možno izdelati stopničaste izvrtine oz. grezenje tudi izven standarda.**

Napotek:

Ravna grezila po ponudbi dobavljiva tudi v HSS z opsijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.

Tehnični opis

| | |
|------------------|---------------------|
| Ø grezenja | 18,5 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Ø držala | 14 mm |
| Dolžina rezila | 22 mm |
| Kot grezila | 180 stopinj |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | Tovarniški standard |

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Rezalni vložek za grezenje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 40 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 60 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 20 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 20 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 10 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 5 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 5 m/min | M |
| mokro maks. | primerno | | |