

**Kombinirano ravno grezilo, Velikost/Ø grezila: 2/42mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156730 2/42
GTIN	4033591013506
Razred artikla	16C

Opis**Izvedba:**

Spiralni utori omogočajo odlično odrezavanje in odvajanje odrezkov. **Enostavno naknadno brušenje.** Grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

Uporaba:

Z grezenjem vijakov po DIN, ali **z ustrezno kombinacijo grezila in čepa je možno izdelati stopničaste izvrtine oz. grezenje tudi izven standarda.**

Napotek:

Ravna grezila po ponudbi dobavljiva tudi v HSS z opsijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø grezenja	42 mm
Dolžina rezila	24 mm
Ø držala	22 mm
Kot grezila	180 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Rezalni vložek za grezenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	40 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	M
mokro maks.	primerno		