

**Kotni brusilniki GWX, Tip: GWX13-125S****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | P07350 GWX13-125S |
| GTIN | 3165140962292 |
| Razred artikla | 03C |

Opis**Izvedba:**

- Preprosta zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
- Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
- Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, karton.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Maksimalni Ø plošče | 125 mm |
| Poraba moči | 1300 W |
| Masa | 2,4 kg |
| Posebnosti | Speed Selection |
| Posebnosti | Vibration-Control |
| Območje števila vrtljajev | 2800 - 11500 min ⁻¹ |
| Pakiranje | Karton |
| Oznaka proizvajalca | GWX 13-125S |
| Napajanje | Omrežno napajanje |

Vrsta izdelka

Kotni brusilniki