

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Obojestranske 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,8 mm
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	3.97 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9740
Rezalni material	HM

priporočena globina rezanja $a_{p\ maks}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\ maks}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		