

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tip: TI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213072 TI
GTIN	4062406355487
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Obojestranske 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Tip	TI
Debelina ploščice S	3.97 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9745
Rezalni material	HM

priporočena globina rezanja $a_{p\ maks}$	0,6 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\ maks}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		