

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9640, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Razred artikla	21A

## Opis

**Izvedba:**

**Obojestranske** 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnični opis

Tip	ST900
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,9 mm
Debelina ploščice S	3.97 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9640
Rezalni material	HM

priporočena globina rezanja $a_{p\ maks}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\ maks}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
suho	primerno		
Zrak	primerno		