

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Obojestranske 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice S	3,97 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGX 10T308ZEER
Zvrst	HB9540
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Uni	primerno		
Zrak	primerno		