



## Ročni merilnik moči DFC, Merilno območje: 50N



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479027 50
GTIN	2050002071513
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalni merilnik moči z barvnim prikazovalnikom za natančno merjenje vlečne in tlačne sile. Robustno ohišje iz tlačne litine.

- **Prikaz trenutne vrednosti moči in temenske vrednosti.**
- **Programirljive funkcijske tipke.**
- **Nadzor tolerančne meje z optičnim in akustičnim prikazom.**
- **Pomnilnik izmerjenih vrednosti.**
- **Statistično ovrednotenje shranjenih vrednosti.**
- **Vmesnik za izvoz podatkov.**
- **Preklop prikaza: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Možnost prenosa izmerjenih vrednosti prek funkcije Bluetooth.**
- **Povprečna vrednost sile čez čas.**

#### Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilni vtič s povezovalnim kablom USB, pribor (pritisna ploščica, kavelj, konica, plavut, V-utor, podaljšek).

#### Dodatni pribor:

Ročna naprava za preizkušanje art. 479029.

### Tehnični opis

Višina	42 mm
Ločljivost	0,005 N
Dolžina	191 mm
Širina	84 mm
Merilno območje	5 - 45 N
Točnost	0,1 %
Pomnilnik izmerjenih vrednosti	99
Napajanje	Akumulatorska
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilniki moči