



## Delovne hlače z oprsnikom Highline, skrilavec / črne barve, Konfekcijska velikost DE: 54



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091332 54
GTIN	4030913068657
Razred artikla	06I

### Opis

#### Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline**, iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

**Delovne hlače z oprsnikom**, z nastavlјivim pasom.

- **Žep na oprsniku s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Varnostne zaponke na naramnicah.**

#### Opis:

- **Dva všita prednja žepa.**
- **Gumijast trak v pasu.**
- **Razporek z zadrigo.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter.**
- **Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Žep za mobilni telefon.**
- **Dva prišita žepa v predelu kolen z barvnimi aplikacijami.**

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

**Delovne hlače z oprsnikom** v kombinaciji barv **modra/mornarsko modra** pod art. 091331.

## Tehnični opis

Žep na oprsniku	s samopritrdilnim poklopcem
Zapiranje hlač	Zadrga
Število kolenskih žepov	2
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Material	Bombaž, poliester
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem	da
Število stegenskih žepov	1
Število stranskih žepov	2
Število žepov za zložljivi meter	2
Varnostne zaponke na naramnicah	Varnostne zaponke na naramnicah
Žep za mobilni telefon	da
Velikost FR	50
Stranski žepi	všit
Konfekcijska velikost DE	54
Serija	Highline
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol	moški
Sestava tkanine	35% bombaž
Sestava tkanine	65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	UV-standard 801
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom

Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	vroče, do največ 200 °C
Barva	skrilavec / črne barve
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom

---

## Pribor

Podloga za kolena Standard1 par Tip KNEE	091802 KNEE
--	-------------