

**Strojni navojni svedri HSS-E, TiN, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132705 M5
GTIN	4045197648983
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.

Manjša nevarnost zvaritve materiala. **Tolerančni razred: ISO 2 6H**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	5 mm
Korak navoja	0,8 mm
Število rezil Z	2
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm

4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri