

HOLEX**Povrtalo z morsekonusom, neprevlečeni, MK: MK0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162500 MK0
GTIN	4045197089175
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

Z ravnimi utori, cilindričnim držalom in štiriobnikom.

Uporaba:

Za povrtanje koničnih ali stopenjsko obdelanih izvrtin za morsekonusna držala.

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Dolžina rezil L _c	61 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 204
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		

Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno