

**Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B 6G, TiAlN, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132725 M5
GTIN	4045197649058
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.

Tolerančni razred: ISO 3/6G**Prednosti:**

Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.

Uporaba:

Za obdelovance, ki so opremljeni z galvanskim zaščitnim slojem ali za obdelovance, ki se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Napotek:**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

Priporočljivi nasledniki so art. 132721–132724.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 3 6G

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 70 mm

Ø držala: 6 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,8 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	5 mm

Število rezil Z	2
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Standard	DIN 371
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	70 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena