



## Povrtalo z morsekonusom, neprevlečeni, MK: MK3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	162500 MK3
GTIN	4045197089205
Razred artikla	120

### Opis

#### Izvedba:

Z ravnimi utori, cilindričnim držalom in štiriobnikom.

#### Uporaba:

Za povrtanje koničnih ali stopenjsko obdelanih izvrtin za morsekonusna držala.

### Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	16 mm
Celotna dolžina L	146 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	96 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 204
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		

Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno