

**HOLEX****Povrtalo z morsekonusom, neprevlečeni, MK: MK4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

Z ravnimi utori, cilindričnim držalom in štiriobnikom.

**Uporaba:**

Za povrtanje koničnih ali stopenjsko obdelanih izvrtin za morsekonusna držala.

**Tehnični opis**

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	20 mm
Celotna dolžina L	179 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	119 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 204
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		

Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno