

**Vodilni čep, Velikost/Ø čepa: 2/21mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156750 2/21
GTIN	4033591016873
Razred artikla	16C

**Opis****Izvedba:**

**Mirujoči vodilni čep:** plinsko nitriran, fino stružen.

**Rotirajoči čep:** sulfidiziran, brušen.

Vel. 1/2,4 do 1/8,4 – **fiksen vodilni čep.**

Vel. 1/8,5 do 1/18 – **rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.**

Vel. 2/11,5 do 2/13 – **fiksen vodilni čep.**

Vel. 2/14 do 2/32 – **rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.**

**Uporaba:**

Pri uporabi rotirajočih vodilnih čepov (z izvrtino za hladilno sredstvo) vel. 1 in 2 v držalu art. 156720 vel. 1/20 prihaja hladilno sredstvo za optimalno odvajanje odrezkov neposredno na rezalni rob.

**Tehnični opis**

Ø čepa	21 mm
celotna dolžina	105 mm
Ø držala	10 mm
Vrsta izdelka	Vodilni čep