

**List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 5/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	173755 5/8
GTIN	4045197275707
Razred artikla	12S

**Opis****Izvedba:**

**HOLEX** – list tračne žage za proizvodnjo z veliko zmogljivostjo rezanja.

**Uporaba:**

**Variabilno ozobljenje 0°** – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

**Variabilno ozobljenje 10° – univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

**Normalno ozobljenje 0°** – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

**Normalno ozobljenje 10°** – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

**Napotek:**

**Vtekanje novega traku:** glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

**Tehnični opis**

Širina	27 mm
Dolžina	3660 mm
Debelina	0,9 mm

Cepilni kot	0 stopinj
Ozobljenje	combi
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino