

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 4X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132830 4X0,5
GTIN	4045197072948
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:
Z lupilnim rezom.****Tehnični opis**

Korak navoja	0,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	4 mm
Ø osnovne izvrtine	3,5 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M4×0,5
Prevleka	neprevlečeni

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		