

**Vodilni čep, Velikost/Ø čepa: 1/7,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156750 1/7,5
GTIN	4033591016378
Razred artikla	16C

Opis**Izvedba:**

Mirujoči vodilni čep: plinsko nitriran, fino stružen.

Rotirajoči čep: sulfidiziran, brušen.

Vel. 1/2,4 do 1/8,4 – **fiksen vodilni čep.**

Vel. 1/8,5 do 1/18 – **rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.**

Vel. 2/11,5 do 2/13 – **fiksen vodilni čep.**

Vel. 2/14 do 2/32 – **rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.**

Uporaba:

Pri uporabi rotirajočih vodilnih čepov (z izvrtino za hladilno sredstvo) vel. 1 in 2 v držalu art. 156720 vel. 1/20 prihaja hladilno sredstvo za optimalno odvajanje odrezkov neposredno na rezalni rob.

Tehnični opis

celotna dolžina	79 mm
Ø čepa	7,5 mm
Ø držala	6 mm
Vrsta izdelka	Vodilni čep